

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-518, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094478 11
GTIN	10076490478589
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s **nízkou hmotností** pouhých 14 g. Spolu s **vysokou pohyblivostí prstů** pro nižší únavu svalstva rukou při dlouhých časech používání. S **18vláknovou úpletovou technologií** a technologickým vláknem Dyneema® Diamond. Vhodné zejména k manipulaci a montáži extrémně malých, ostrohranných dílů.

**Provedení reklamní text:**

Rukavice proti pořezání s PU povlakem s **vysokou pohyblivostí prstů**, optimální pro konstrukční díly s ostrými hranami.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Bez DMF	ne
Prodyšnost	dobré
Materiál povlaku	PU

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	3
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Hmat	velmi dobré
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Využití v mokrém prostředí	dobré
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Velikost rukavice	11
Tepelná ochrana	není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388	3
Bez silikonu	ne
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Technologie pletení	18G
EN 388	3X31B
Materiál nosiče	Nylon; Dyneema®
Povlak	PU
Materiál	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá
Hmotnost	14 g
Délka	210 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

