

**HOLEX****TMSERROR, Struktura rouna: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

**Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem** v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako 556015; 556110; 556115**).  
jako 556115.

**Výhoda:**

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

**Použití:**

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Jemné / velmi jemné:** Brusné zrno: Karbid křemíku, pro nejjemnější opracování povrchů.

**Obsah:**

**4 kolečka / balení.**

**Upozornění:**

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

## Technický popis

Provedení	S Ultra Fine
Barva	šedá
Srovnání zrnitosti	600 - 1000
Struktura rouna	1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Obsah	4
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	115 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Laky	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

---

## Příslušenství

Role brusného rouna Struktura rouna 1000

556115 1000