

**TMSERROR, Struktura rouna: 280****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5015 280 |
| GTIN | 4045197574787 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako 556015; 556110; 556115**).

jako 556015.

Provedení reklamní text:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako 556015; 556110; 556115**).

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:**

Brusné zrn: Oxid hlinitý, univerzální použití.

Použití reklamní text:

Střední / středně jemné: Brusné zrn: Oxid hlinitý, univerzální použití.

Obsah:

80 archů / balení.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednavce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Barva | červená |
| Srovnání zrnitosti | 280 - 360 |
| Struktura rouna | 280 |
| Provedení | A Very Fine |
| Stupeň jemnosti | středně jemné |
| Obsah | 80 |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šířka | 152 mm |
| Délka | 229 mm |
| Atribut názvu produktu | 152x229 mm |
| Počet archů | 80 |
| Druh produktu | Brusné rouno |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |

| | |
|-------------|-----------------|
| Plasty, GFK | vhodný |
| Dřevo | vhodný |
| Kámen | omezené použití |
| Laky | vhodný |
| Uni | vhodný |
| mokrý max. | omezené použití |
| suché | vhodný |

Příslušenství

Archy brusného rouna Struktura rouna 280

556015 280