

HOLEX**Role brusného rouna, 100 mm × 10 m, Struktura rouna: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5110 280
GTIN	4045197575012
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako 556015; 556110; 556115**).
jako 556110.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:**
Brusné zrnno: Oxid hlinitý, univerzální použití.

Obsah:

4 kolečka / balení.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	středně jemné
Barva	červená
Provedení	A Very Fine
Struktura rouna	280
Obsah	4
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	100 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Laky	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Role brusného rouna Struktura rouna 280	556110 280
---	------------