

**HOLEX****Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“, Ø kotouč×šířka kotouče: 230X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5050 230X8
GTIN	4045197191755
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Hrubovací kotouč pro **ocel a INOX s dlouhou životností** a vysokým brusným výkonem. jako 560500.

**Specifikace:**

**A30Q-BF (jako 560500)** na ocel a INOX s dlouhou životností a vysokým obrušovacím výkonem.

**Obsah:**

40 ks / balení.

**Upozornění:**

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednavce: 1 sada = 1 balení.**

## Technický popis

Ø kotouče	230 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	8 mm
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Obsah	40
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		

Plasty, GFK	omezené použití
suché	vhodný

---

## Příslušenství

Hrubovací brusný kotouč,,2 v 1" Ø kotoučexšířka kotouče 230X8 mm	560500 230X8
--	--------------