

**HOLEX****TMSERROR, Ø kotouče: 115mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5350 115
GTIN	4045197191809
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

**Univerzální dělicí kotouč pro ocel a INOX, vysoký řezný výkon a stabilita.**  
jako 563500.

### Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí  $v_c$  80 m/s.

### Specifikace:

**A30Q-BF (jako 563500)** na ocel a INOX s vysokým řezným výkonem a dlouhou životností.

### Obsah:

100 ks / balení.

### Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX použijte se sníženou řeznou rychlostí.

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

## Technický popis

Popis tvaru	zalomené
Tvar	42
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Specifikace	A30Q-BF
Šířka kotouče	2 mm
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Pro tloušťky materiálů	6 - 10 mm
Obsah	100
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		

Ti	omezené použití
GG(G)	omezené použití
suché	vhodný

---

## Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX Pro, 2 v 1" Ø kotouče 115 mm	563500 115
--	------------