

HOLEX**TMSERROR, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5350 125
GTIN	4045197191816
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

Univerzální dělicí kotouč pro ocel a INOX, vysoký řezný výkon a stabilita.
jako 563500.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí v_c 80 m/s.

Specifikace:

A30Q-BF (jako 563500) na ocel a INOX s vysokým řezným výkonem a dlouhou životností.

Obsah:

100 ks / balení.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Specifikace	A30Q-BF
Popis tvaru	zalomené
Tvar	42
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	2 mm
Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Pro tloušťky materiálů	6 - 10 mm
Obsah	100
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		

Ti	omezené použití
GG(G)	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX Pro, 2 v 1" Ø kotouče 125 mm	563500 125
--	------------