

**Pár rukavic Camapur® Cut 627+, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094476 8
GTIN	4008198862789
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Camapur® Cut 627+. Flexibilní ochranné rukavice proti pořezání pro montážní práce v suchém a mírně mastném pracovním prostředí. S tenkým PU-povlakem pro vysoký komfort nošení a lepší prodyšnost. Dobré uchopení také lehce zaolejovaných dílů. Obzvláště vhodné pro zpracování plechu, montážní činnosti se středním nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	8
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Bez DMF	ano

Prodyšnost	velmi dobré
Označení výrobce	Camapur Cut 627+
Hmat	dobré
Materiál povlaku	PU
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ano
Řada	Camapur®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	14
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	0,3 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / černá
Hmotnost	73 g
Délka	240 - 260 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

