

Základní regál s policemi, Hloubka 800 mm, Výška / šířka police: 2000/1300mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990552 2000/1300 |
| GTIN | 4004514217868 |
| Třída artiklu | 96P |

Popis

Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|--|------------------|
| Počet polic | 5 |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 1360 mm |
| Výška regálů | 2000 mm |
| Nástavba regálu | Základní regál |
| Počet profilových rámu | 2 |
| Hloubka polic | 800 mm |
| Hloubka regálu | 800 mm |
| Police šířka | 1300 mm |
| Maximální zatížení pole | 1300 kg |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg |
| Tloušťka police | 40 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkované |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 800 mm |
| Druh produktu | Regál s policemi |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 210X800 mm | 990583 210X800 |
| Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 310X800 mm | 990583 310X800 |
| | 990583 410X800 |

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 410X800 mm

Upínací patka

990852