

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police:  
2500/1300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990550 2500/1300
GTIN	4004514218056
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Profilové T-rámy a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Počet polic	6
Počet profilových rámců	1
Výška regálů	2500 mm
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1306 mm
Hloubka polic	600 mm
Hloubka regálu	600 mm
Police šířka	1300 mm
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Tloušťka police	40 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 310X600 mm	990583 310X600
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 510X600 mm	990583 510X600
	990583 210X600

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 210X600 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 410X600 mm

990583 410X600

Upínací patka

990852