

Základní regál se šikmými policemi, Šířka 1000 mm, Hloubka: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990600 500
GTIN	4004514249197
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Oboustranně použitelný regál se šikmými policemi / regál Kanban, ideální pro metodu skladování „First-in-First-out“, protože skladované zboží může postupně klouzat po hladkých pozinkovaných policích do pozice pro odběr.

Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodáváme **s maximální nosností přihrádky 150 kg na každou šikmou polici**. Uložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá montáž díky jednoduchému provedení se zasouváním dílů do sebe. Použitelný z obou stran. **Zatížení pole: 1300 kg.**

Horizontální oddělovací vodítka mohou být nastavována v rastru 50 mm. Přední podélná příčka je zvýšená o 15 mm a zabraňuje tak vypadávání zboží.

Montážní rozměry základního regálu: 1060 mm.

Popis:**Montážní rozměry:**

Základní regál: jmenovitá délka + 60mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Uložení pro plastové boxy, úložné boxy, krabice a další

Rozsah dodávky:

7 šikmých polic vždy s 5 dělicími vodiči 2 dělicími příčkami, 2 postranními vodiči a 1 krycí policí, včetně upínacích patek.

Upozornění:

- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Výška	2000 mm
Zákaznická montáž	ano
Šířka montážního rozměru základního regálu	1060 mm
Hloubka	536 mm
Počet polic	7
Šířka	1060 mm
Hloubka regálu	500 mm
Šířka regálu	1000 mm
Výška regálů	2000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Materiál	pozinkovaný
Atribut názvu produktu	Šířka 1000 mm
Druh produktu	Regál na šikmé police

Příslušenství

Šikmá police, pozinkovaná Hloubka 500 mm	990610 500
--	------------

Upínací patka

990852