

**Pár rukavic 6705, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094530 10 |
| GTIN | 4059904096653 |
| Třída artiklu | 09H |

Popis**Provedení:**

6705. PU povlak pro vysokou prodyšnost a volnost pohybu pro práce ve vlhkém a zaolejaném prostředí.

Provedení reklamní text:

Rukavice s ochranou proti pořezání (třída 5) s **vynikajícím poměrem ceny a výkonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|----------------------------|----------|
| Bez silikonu | ano |
| Využití v mokřém prostředí | průměrné |
| Bez DMF | ne |
| Prodyšnost | dobré |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tepelná ochrana | dobré |
| Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 |
| Přizpůsobení tvaru | dobré |
| Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 |
| Hmat | dobré |
| Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 5 |
| Materiál povlaku | PU |
| Velikost rukavice | 10 |
| Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 2 |
| Využití v olejnatém prostředí | průměrné |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 10 |
| Technologie pletení | 13G |
| EN 388 | 4442C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiál nosiče | Taeki |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Allround |
| Barva | černá / šedá |
| Norma | EN 407 |
| Hmotnost | 31,8 g |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | C |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |