

Přídavný regál se šikmými policemi, Šířka 1000 mm, Hloubka: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990602 800
GTIN	4004514218810
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Oboustranně použitelný regál se šikmými policemi / regál Kanban, ideální pro metodu skladování „First-in-First-out“, protože skladované zboží může postupně klouzat po hladkých pozinkovaných policích do pozice pro odběr.

Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodáváme **s maximální nosností přihrádky 150 kg na každou šikmou polici**. Uložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá montáž díky jednoduchému provedení se zasouváním dílů do sebe. Použitelný z obou stran. **Zatížení pole: 1300 kg.**

Montážní rozměr přídavného regálu: 1006 mm.

Horizontální oddělovací vodítka mohou být nastavována v rastru 50 mm. Přední podélná příčka je zvýšená o 15 mm a zabraňuje tak vypadávání zboží.

Popis:**Montážní rozměry:**

Základní regál: jmenovitá délka + 60mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Uložení pro plastové boxy, úložné boxy, krabice a další

Rozsah dodávky:

7 šikmých polic vždy s 5 dělicími vodiči 2 dělicími příčkami, 2 postranními vodiči a 1 krycí policí, včetně upínacích patek.

Upozornění:

- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Zákaznická montáž	ano
Počet polic	7
Hloubka	836 mm
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1006 mm
Výška	2000 mm
Šířka	1006 mm
Hloubka regálu	800 mm
Šířka regálu	1000 mm
Výška regálů	2000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Materiál	pozinkovaný
Atribut názvu produktu	Šířka 1000 mm
Druh produktu	Regál na šikmé police

Příslušenství

Šikmá police, pozinkovaná Hloubka 800 mm	990610 800
--	------------

Upínací patka

990852