

**Celoplechová boční stěna, Výška 2500 mm, Hloubka: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990622 600
GTIN	4004514249319
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

**Pozinkovaný ocelový plech**, boční stěny se na styčných hranách překrývají.

Sestávající se z 2× 1300 mm vysokých bočních stěn.

**Vhodné pro:**

Policové regály č. 990500 – 990554 a regály se šikmými policemi č. 990600 – 990606.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů/matic.

**Technický popis**

Nástavba boční stěny	dvoudílné
Rozsah dodávky	2×1300 mm výška
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Vhodné pro regál se šikmými policemi	ano
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ne

Šířka	600 mm
Zákaznická montáž	ano
Vhodné pro hloubku regálu	600 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál	ano
Oblast použití	Regál s policemi
Výška	2500 mm
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Výška 2500 mm
Druh produktu	Boční stěna