

**uvex****Pár rukavic uvex C500 foam, Velikost rukavice: 9**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094550 9
GTIN	4048612015124
Třída artiklu	04W

## Popis

### Provedení:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikonu s velmi dobrou mechanickou odolností proti oděru a velmi dobrým uchopením v suchém a mírně vlhkém prostředí. Vhodné pro kontaktní teplo do 100 °C.

**uvex 500 řada.** Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Bez DMF	ne
Využití v mokřem prostředí	průměrné
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré

Velikost rukavice	9
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	velmi dobré
Bez silikonu	ano
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Prodyšnost	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Řada	uvex C500
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	antracit / limetka
Norma	EN 407
Hmotnost	32,8 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

