

HOLEX**Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5695 180 |
| GTIN | 4045197575203 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

Odpovídá 566950.

Provedení reklamní text:

Brusný kotouč s rounem se suchým zipem s vyjímatelným středícím jádrem (**jako 566940; 566950**).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

Obsah:

80 kotoučů / balení.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Provedení | A medium |
| Srovnání zrnitosti | 180 |
| Ø kotouče | 125 mm |
| Barva | červená |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Obsah | 80 |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 125 mm |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusné roundo |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |

suché

vhodný

Příslušenství

Rounový kotouč se suchým zipem Srovnání zrnitosti 180

566950 180