

uvex**Pár rukavic uvex C300 foam, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094480 7
GTIN	4048612021811
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex 300 řada. Lehká, inovační rukavice s technologií Bamboo-TwinFlex® poskytuje dobrou ochranu proti pořezání, vysokou odolnost proti oděru a příjemný pocit při nošení. Technologie uvex climazone zajišťuje vysokou stabilitu a dobré klima rukavic a zároveň se postarají o dobrý cit na dotek. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.

C300 foam. S povlakem Soft-Grip-Foam pro bezpečné uchopení ve vlhkém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez DMF	ano

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Velikost rukavice	7
Materiál povlaku	PU
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Bez silikonu	ano
Hmat	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Prodyšnost	dobré
Řada	uvex C300
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černý
Hmotnost	14,9 g
Použití	vícerozové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání