

HOLEX**TMSERROR, Ø kotouče: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Kotouč pro hrubé čištění na talíři ze skelných vláken pro přímé upínání na úhlových bruskách. Tvrdé provedení rouna s otevřenou strukturou pro univerzální použití (**jako 566750**).
jako 566750.

Použití:

S talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.
Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Obsah:

20 kotoučů / balení.

Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm

Ø kotouče	125 mm
Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Obsah	20
Zkratka brusiva	SiC
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	Plochý
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Ø kotouče 125 mm

566750 125