

**Pár rukavic 6705, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094530 11
GTIN	4059904096677
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6705. PU povlak pro vysokou prodyšnost a volnost pohybu pro práce ve vlhkém a zaolejovaném prostředí.

Provedení reklamní text:

Rukavice s ochranou proti pořezání (třída 5) s **vynikajícím poměrem ceny a výkonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Materiál povlaku	PU
Prodyšnost	dobré
Bez silikonu	ano
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5

Využití v mokrém prostředí	průměrné
Velikost rukavice	11
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Přizpůsobení tvaru	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Hmat	dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Tepelná ochrana	dobré
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Taeki
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Norma	EN 407
Hmotnost	31,8 g
Použití	vícetázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání