

**Pár rukavic Camapur® Cut 627+, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094476 10
GTIN	4008198762706
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Camapur® Cut 627+. Flexibilní ochranné rukavice proti pořezání pro montážní práce v suchém a mírně mastném pracovním prostředí. S tenkým PU-povlakem pro vysoký komfort nošení a lepší prodyšnost. Dobré uchopení také lehce zaolejovaných dílů. Obzvláště vhodné pro zpracování plechu, montážní činnosti se středním nebezpečím pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Hmat	dobré
Bez silikonu	ano

Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Bez DMF	ano
Materiál povlaku	PU
Označení výrobce	Camapur Cut 627+
Velikost rukavice	10
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Prodyšnost	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Řada	Camapur®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	14
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	0,3 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / černá
Hmotnost	73 g
Délka	240 - 260 mm
Použití	vícetázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

