

**Pár rukavic Waredex Work® 550, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094545 11
GTIN	4008198755012
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Waredex Work® 500. Vysoká spolehlivost uchopení pro manipulaci se zaolejovanými nebo vlhkými předměty díky zdrsňenému povlaku z polyuretanu. Dobrý tvar a citlivost zajistí vysoké pohodlí při nošení. Velmi vysoké řezné rychlosti v kombinaci s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Velikost rukavice	11
Bez DMF	ano
Tepelná ochrana	není k dispozici

Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Prodyšnost	velmi dobré
Materiál povlaku	PU
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Hmat	dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Označení výrobce	Waredex Work 550
Bez silikonu	ano
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	16
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiál nosiče	HPPE, sklo
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / béžová
Hmotnost	75 g
Délka	255 - 265 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

