

Přídavný regál se širokým rozpětím, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police: 2500/2000mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990715 2500/2000 |
| GTIN | 4004514200853 |
| Třída artiklu | 96P |

Popis

Provedení:

Pozinkovaný rám s T-profilem. S pozinkovanými ocelovými policemi MULTI^{plus} 250. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduchá instalace traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police:** 400 kg. **Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Výška nosníků: 65 mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Krátké cesty pro kompletaci díky oboustrannému využití.

Upozornění:

- **V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.**

- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
- Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Příпустné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
- Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Výška | 2500 mm |
| Šířka | 2006 mm |
| Počet skladovacích úrovní | 4 |
| Materiál úložné úrovně | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Police šířka | 2000 mm |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu | 2006 mm |
| Hloubka polic | 500 mm |
| Nástavba regálu | Doplňkový regál |
| Zákaznická montáž | ano |
| Hloubka | 537 mm |
| Hloubka regálu | 500 mm |
| Šířka regálu | 2000 mm |
| Výška regálů | 2500 mm |
| Zatížení police | 400 kg |
| Maximální zatížení pole | 1600 kg |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 400 kg |
| Tloušťka police | 40 mm |
| Výška nosníku | 65 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkovaný |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 500 mm |

Druh produktu

Regál s velkým rozpětím

PříslušenstvíÚložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Hloubka
500 mm

990795 500

Upínací patka

990852