

Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 2500/1500mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990740 2500/1500 |
| GTIN | 4004514200969 |
| Třída artiklu | 96P |

Popis

Provedení:

Pozinkované rámy s profilem T. S 19 mm dřevotřískovými policemi. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduché sestavování traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police:** 400 kg. **Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 37 mm

Výška nosníků: 65 mm

Upozornění:

- V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|--|-------------------------|
| Zákaznická montáž | ano |
| Police šířka | 1500 mm |
| Nástavba regálu | Základní regál |
| Hloubka polic | 400 mm |
| Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska |
| Počet skladovacích úrovní | 4 |
| Šířka | 1560 mm |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 1560 mm |
| Výška | 2500 mm |
| Hloubka | 437 mm |
| Hloubka regálu | 400 mm |
| Šířka regálu | 1500 mm |
| Výška regálů | 2500 mm |
| Zatížení police | 400 kg |
| Maximální zatížení pole | 1600 kg |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg |
| Tloušťka desky | 19 mm |
| Výška nosníku | 65 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Zásuvný regál |
| Materiál | pozinkovaný |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 400 mm |
| Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |

Příslušenství

Úložná úroveň - dřevotřísková deska Hloubka 400 mm

990810 400