

## Přídavný regál se širokým rozpětím, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 3000/1500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990745 3000/1500
GTIN	4004514215604
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

Pozinkované rámy s profilem T. S 19 mm dřevotřískovými policemi. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduché sestavování traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police:** 400 kg. **Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

#### Popis:

##### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka + 6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 37 mm

**Výška nosníků:** 65 mm

#### Upozornění:

- V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Zákaznická montáž	ano
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1506 mm
Police šířka	1500 mm
Počet skladovacích úrovní	5
Šířka	1506 mm
Výška	3000 mm
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Hloubka polic	400 mm
Hloubka	437 mm
Hloubka regálu	400 mm
Šířka regálu	1500 mm
Výška regálů	3000 mm
Zatížení police	400 kg
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	19 mm
Výška nosníku	65 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Materiál	pozinkovaný
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím

---

## Příslušenství

Úložná úroveň - dřevotřísková deska Hloubka 400 mm

990810 400