

uvex**Pár rukavic uvex C300 foam, Velikost rukavice: 10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094480 10
GTIN	4048612021842
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex 300 řada. Lehká, inovační rukavice s technologií Bamboo-TwinFlex® poskytuje dobrou ochranu proti pořezání, vysokou odolnost proti oděru a příjemný pocit při nošení. Technologie uvex climazone zajišťuje vysokou stabilitu a dobré klima rukavic a zároveň se postarají o dobrý cit na dotek. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.

C300 foam. S povlakem Soft-Grip-Foam pro bezpečné uchopení ve vlhkém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ano
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Materiál povlaku	PU

Využití v mokrém prostředí	průměrné
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Velikost rukavice	10
Prodyšnost	dobré
Bez DMF	ano
Hmat	velmi dobré
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	uvex C300
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černý
Hmotnost	14,9 g
Použití	víceražové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání