

## Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 2500/2250mm



### Údaje o objednávce

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990740 2500/2250 |
| GTIN           | 4004514201041    |
| Třída artiklu  | 96P              |

### Popis

#### Provedení:

Pozinkované rámy s profilem T. S 19 mm dřevotřískovými policemi. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduché sestavování travverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police:** 400 kg. **Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka + 6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 37 mm

**Výška nosníků:** 65 mm

#### Upozornění:

- V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Počet skladovacích úrovní  | 4                       |
| Materiál úložné úrovně   | Dřevotřísková deska     |
| Výška  | 2500 mm                 |
| Police šířka   | 2250 mm                 |
| Nástavba regálu  | Základní regál          |
| Zákaznická montáž  | ano                     |
| Šířka  | 2310 mm                 |
| Šířka montážního rozměru základního regálu   | 2310 mm                 |
| Hloubka polic  | 400 mm                  |
| Hloubka  | 437 mm                  |
| Hloubka regálu   | 400 mm                  |
| Šířka regálu   | 2250 mm                 |
| Výška regálů   | 2500 mm                 |
| Zatížení police  | 400 kg                  |
| Maximální zatížení pole  | 1600 kg                 |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg                  |
| Tloušťka desky   | 19 mm                   |
| Výška nosníku  | 65 mm                   |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm                   |
| Provedení montáže  | Zásuvný regál           |
| Materiál   | pozinkovaný             |
| Atribut názvu produktu   | Hloubka 400 mm          |
| Druh produktu  | Regál s velkým rozpětím |

---

## Příslušenství

Úložná úroveň - dřevotřísková deska Hloubka 400 mm

990820 400