

**Rukavice proti pořezání a teple, pár TAEKI 6750, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094610 8
GTIN	405990410844
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

TAEKI 6750. Nepotažené **rukavice na ochranu proti pořezání a teple** s výztuhou v prohnutí palce. **Kontaktní tepelná ochrana až do cca 250 °C** (maximálně 15 sekund) pomocí speciální pletené příze. Těžké provedení a **dobry cit při doteku**.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Využití v olejnatém prostředí	není k dispozici
Stahování na gumu	ne
Tepelná ochrana	velmi dobré
Velikost rukavice	8
Přizpůsobení tvaru	dobré

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Prodyšnost	velmi dobré
EN 407 B: Kontaktní teplo (kontaktní teplota při mezní době > 15 s)	250 °C
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Bez silikonu	ano
Hmat	průměrné
Využití v mokřém prostředí	není k dispozici
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Ochrana proti chladu	není k dispozici
Bez DMF	ano
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň X
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktní teplota do	250 °C
Materiál nosiče	Taeki
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	žlutá
Použití	vícerázové
Obsah	10
Rozsah použití	Allround
Ochrana pře teplem do	250 °C
CE	2541
Norma	EN 407

Hmotnost	43,8 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku