



## Bezpečnostní skříň Q-Pegasus typ 90, Šířka: 1200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	981015 1200
GTIN	2050001709820
Třída artiklu	96G

### Popis

#### Provedení:

Plášť skříně z ocelového plechu s integrovaným zajišťovacím zařízením dveří, vnitřní korpus s chemicky odolným povrchem.

- **Uchycení polic v rastru 32 mm.**
- **Podlahová záchytná vana (dle StawaR).**
- **S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).**
- **Včetně aretačního zařízení dveří.**
- **Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.**
- **Se 4 nastavovacími pomůckami pro vyrovnávání nerovností podlahy.**

S **AGT** (asynchronně propojený pohon dveří), **TSA** (automatické zavírání dveří) s optickým a akustickým výstražným signálem před zamčením dveří. 2-dvěřové

#### Použití:

Předpisové skladování zápalných nebezpečných látek v pracovních prostorách.

#### Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

**Lakování:**

Plášť skříňe antracitově šedá RAL 7016, dveře **signální modrá RAL 5005**.

**Upozornění:**

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.

## Technický popis

Objemná podlahová záchytná vana	33 l
Šířka	1193 mm
Počet záchytných van	1
Počet vložek z děrovaného plechu	1
Hmotnost	458 kg
Užitná šířka	1050 mm
Užitná výška	1647 mm
Hloubka	615 mm
Výška	1953 mm
Nosnost police	75 kg
Počet polic	3
Užitná hloubka	522 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Volba barev	Korpus RAL 7016, čela RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnost vůči ohni	90 min
Druh produktu	Bezpečnostní skříňka