



Bezpečnostní skříň S-Classic typ 90, Šířka: 1200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981025 1200
GTIN	2050001771957
Třída artiklu	96G

Popis

Provedení:

Plášť skříňe z ocelového plechu s integrovaným zajišťovacím zařízením dveří, vnitřní korpus s chemicky odolným povrchem.

- **Uchycení polic v rastru 32 mm.**
- **Podlahová záchytná vana (dle StawaR).**
- **S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).**
- **Včetně aretačního zařízení dveří.**
- **Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.**
- **Se 4 nastavovacími pomůckami pro vyrovnávání nerovností podlahy.**

2-dveřové

Použití:

Předpisové skladování zápalných nebezpečných látek v pracovních prostorách.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

Lakování:

Plášť skříně a dveře volitelně světle šedá RAL7035 **nebo** bezpečnostní žlutá RAL1004 **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.

Technický popis

Šířka	1196 mm
Užitná výška	1742 mm
Počet záchytných van	1
Počet polic	3
Výška	1968 mm
Počet vložek z děrovaného plechu	1
Užitná šířka	1050 mm
Hmotnost	453 kg
Užitná hloubka	524 mm
Nosnost police	75 kg
Objemná podlahová záchytná vana	33 l
Hloubka	616 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Odolnost vůči ohni	90 min
Druh produktu	Bezpečnostní skříňka