

**Bezpečnostní skříň Q-Classic typ 30, Šířka: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	981035 600
GTIN	4054923086395
Třída artiklu	96G

Popis**Provedení:**

Korpus skříně ze žáruvzdorných speciálních desek, povrstvených melaminem, čela dveří ocelový plech.

- **Uchycení polic v rastru 32 mm.**
- **Podlahová záchytná vana (podle StawaR).**
- **S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).**
- **Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.**

S podstavcem pro podebrání skříně. 1-dveřové

Použití:

Skladování nejmenších množství nebezpečných látek v pracovních prostorách.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

Lakování:

Plášť skříně antracitově šedá RAL 7016, dveře **signální modrá RAL 5005.**

Upozornění:

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.

Technický popis

Objemná podlahová záchytná vana	22 l
Nosnost police	75 kg
Hloubka	620 mm
Výška	1947 mm
Užitná hloubka	519 mm
Hmotnost	164 kg
Počet vložek z děrovaného plechu	1
Počet záchytných van	1
Šířka	564 mm
Počet polic	3
Užitná šířka	450 mm
Užitná výška	1626 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Volba barev	Korpus RAL 7016, čela RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnost vůči ohni	30 min
Druh produktu	Bezpečnostní skříňka