



## Stohovací přepravní bedna lakovaná, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	963385 2
GTIN	4052939882369
Třída artiklu	96H

### Popis

#### Provedení:

Z ocelového plechu pro velké zatížení.  
 Vysoká zatížitelnost při stohování.  
 Velká stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.  
 Šedo-modrý lak.  
 Výška: 200 mm  
 Šířka: 321 mm  
 Hloubka: 479 mm  
 Šířka jmenovitého rozměru: 300 mm  
 Hloubka jmenovitého rozměru: 450 mm

### Technický popis

Materiál	Ocelový plech
Stočený čtyřhranný stohovací okraj	ano
Typ	2
Typ rukojeti	Sklopná rukojeť
Hloubka	479 mm
Šířka	321 mm

## Technický list

Nosnost	120 kg
Barva	šedomodrý lak
Výška	200 mm
Zatížení při stohování	1200 kg
Objem	24,9 l
Šířka jmenovitého rozměru	300 mm
Hloubka jmenovitého rozměru	450 mm
Označení výrobce	Řada 14/6

### Příslušenství

Protiprachové víko pozinkované Vhodné pro stohovací přepravní bednu typ 2

963389 2