



Pár rukavic 6705, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094530 7
GTIN	4059904096592
Třída artiklu	09H

Popis

Provedení:

6705. PU povlak pro vysokou prodyšnost a volnost pohybu pro práce ve vlhkém a zaolejovaném prostředí.

Provedení reklamní text:

Rukavice s ochranou proti pořezání (třída 5) s **vynikajícím poměrem ceny a výkonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Využití v olejnatém prostředí	průměrné

Bez DMF	ne
Prodyšnost	dobré
Velikost rukavice	7
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Tepelná ochrana	dobré
Bez silikonu	ano
Materiál povlaku	PU
Hmat	dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Přizpůsobení tvaru	dobré
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Taeki
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Norma	EN 407
Hmotnost	31,8 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání