

**Rukavice proti pořezání a teple, pár TAEKI 6750, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094610 10
GTIN	4059904104907
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

TAEKI 6750. Nepotažené **rukavice na ochranu proti pořezání a teple** s výztuhou v prohnutí palce. **Kontaktní tepelná ochrana až do cca 250 °C** (maximálně 15 sekund) pomocí speciální pletené příze. Těžké provedení a **dobry cit při doteku**.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Ochrana proti chladu	není k dispozici
Tepelná ochrana	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Stahování na gumu	ne
Bez silikonu	ano

Bez DMF	ano
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Přizpůsobení tvaru	dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Prodyšnost	velmi dobré
Využití v olejnatém prostředí	není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Hmat	průměrné
EN 407 B: Kontaktní teplo (kontaktní teplota při mezní době > 15 s)	250 °C
Velikost rukavice	10
Využití v mokřém prostředí	není k dispozici
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň X
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktní teplota do	250 °C
Materiál nosiče	Taeki
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	žlutá
Použití	vícerozové
Obsah	10
Rozsah použití	Allround
Ochrana pře teplem do	250 °C
CE	2541
Norma	EN 407

Hmotnost	43,8 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku