



Stohovací přepravní bedna pozinkovaná, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	963386 2
GTIN	4052939494814
Třída artiklu	96H

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro velké zatížení.
 Vysoká zatížitelnost při stohování.
 Velká stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
 Pozinkované v ohni. **DIN EN ISO 1461.**
 Výška: 200 mm
 Šířka: 321 mm
 Hloubka: 479 mm
 Šířka jmenovitého rozměru: 300 mm
 Hloubka jmenovitého rozměru: 450 mm

Technický popis

Typ rukojeti	Sklopná rukojeť
Zatížení při stohování	1200 kg
Materiál	Ocelový plech
Objem	24,9 l
Hloubka	479 mm
Barva	žárově zinkovaný

Typ	2
Šířka	321 mm
Výška	200 mm
Nosnost	120 kg
Stočený čtyřhranný stohovací okraj	ano
Šířka jmenovitého rozměru	300 mm
Hloubka jmenovitého rozměru	450 mm
Označení výrobce	Řada 14/6

Příslušenství

Protiprachové víko pozinkované Vhodné pro stohovací přepravní bednu typ 2

963389 2