

Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 3000/2500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990760 3000/2500
GTIN	4004514215581
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

Pozinkované rámy s profilem T. S 19 mm dřevotřískovými policemi. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduché sestavování traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police**: 400 kg. **Zatížení pole**: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 37 mm

Výška nosníků: 65 mm

Upozornění:

- V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Šířka	2560 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Šířka montážního rozměru základního regálu	2560 mm
Police šířka	2500 mm
Výška	3000 mm
Hloubka polic	600 mm
Zákaznická montáž	ano
Počet skladovacích úrovní	5
Hloubka	637 mm
Hloubka regálu	600 mm
Šířka regálu	2500 mm
Výška regálů	3000 mm
Zatížení police	400 kg
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	19 mm
Výška nosníku	65 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Materiál	pozinkovaný
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím

Příslušenství

Úložná úroveň - dřevotřísková deska Hloubka 600 mm

990825 600