



## Stohovací přepravní bedna pozinkovaná, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	963386 1
GTIN	4052939493718
Třída artiklu	96H

### Popis

#### Provedení:

Z ocelového plechu pro velké zatížení.  
Vysoká zatížitelnost při stohování.  
Velká stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.  
Pozinkované v ohni. **DIN EN ISO 1461.**  
Výška: 296 mm  
Šířka: 480 mm  
Hloubka: 660 mm  
Šířka jmenovitého rozměru: 450 mm  
Hloubka jmenovitého rozměru: 630 mm

### Technický popis

Šířka	480 mm
Objem	79 l
Hloubka	660 mm
Materiál	Ocelový plech
Zatížení při stohování	2500 kg
Typ rukojeti	Sklopná rukojeť

## Technický list

Barva	žárově zinkovaný
Výška	296 mm
Typ	1
Stočený čtyřhranný stohovací okraj	ano
Nosnost	250 kg
Šířka jmenovitého rozměru	450 mm
Hloubka jmenovitého rozměru	630 mm
Označení výrobce	Řada 14/6

### Příslušenství

Protiprachové víko pozinkované Vhodné pro stohovací přepravní bednu typ 1

963389 1