

Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná s mřížovým roštem, Počet sudů×obsah sudu (l) / typ: 3X200/L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981275 3X200/L
GTIN	4052462022720
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.

S pozinkovaným mřížovým roštem.

Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlíky na sudy o objemu 200 l najdete pod č. 981480 a 981490.

Technický popis

Výška	275 mm
Záchytný objem	202 l
Hmotnost	90 kg

Skladová kapacita sudů 200 litrů	3
Skladování sudů v řadě	ano
Obsah sudu	200 l
Šířka	1800 mm
Počet sudů	3
Hloubka	800 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana