

Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná, pojízdná, Počet sudůxobsah sudu (l): 2X200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Po 2 říditelných a dvou pevných kolečkách z polyamidu (Ø 180 mm). 1 říditelné kolečko s blokováním. S posuvnou rukojetí a pozinkovanou mříží. **S přípravou pro zadržovací popruh.** Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečnou vnitropodnikovou přepravu 200 litrových sudů. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1-3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlíky na sudy a válečky na 200 l sudy naleznete pod č. 981480 – 981485.

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 211 l

Výška uložení: 515 mm

Šířka: 1200 mm

Hloubka: 800 mm

Skladová kapacita sudů 200 litrů: 2

Plošné zatížení: 1000 kg/m²

Technický popis

Hmotnost	85 kg
Hloubka	800 mm
Počet sudů	2
Obsah sudu	200 l
Šířka	1200 mm
Skladová kapacita sudů 200 litrů	2
Záchytný objem	211 l
Zadržovací popruh	1× na 2 sudy
Výška uložení	515 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana