



## Záchytná vana na 60 l sudy s PE mřížovým roštem, Počet sudů×obsah sudu (l) / typ: 2X60/F



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Třída artiklu	96V

### Popis

#### Provedení:

Z polyetylénu (PE) lehké, odolné vůči povětrnosti, robustní. Kónická konstrukce: Odstavná plocha na mříži je větší, než dno vany. Díky použité mříži lze uložit i dva sudy.

#### Použití:

Bez soklových nohou pro přímé umístění na podlahu nebo europaletu. Vel. typ F: Se čtyřmi soklovými nohami (výška pro podjetí 100 mm) pro vnitropodnikovou přepravu zvedacím/ vysokozdvizným vozíkem. **Skladování hořlavých médií není povoleno** (platí pro Německo).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### Upozornění:

Kozlík na sudy o objemu 60 l najdete pod č. 981490.

### Technický popis

Hloubka	525 mm
Počet sudů	2

Výška	330 mm
Obsah sudu	60 l
Šířka	725 mm
Záchytný objem	60 l
Nosnost	150 kg
Výbava s nohami podstavce	ano
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek zakázáno
Skladování	Skladování leptavých látek povoleno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana