

Záchytná vana na 200 l sudy lakovaná, pojízdná, Počet sudůxobsah sudu (l): 1X200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Třída artiklu	96U

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Po 2 říditelných a dvou pevných kolečkách z polyamidu (Ø 180 mm). 1 říditelné kolečko s blokováním. S posuvnou rukojetí a pozinkovanou mříží. **S přípravou pro zadržovací popruh.** Lakované.

Použití:

Pro bezpečnou vnitropodnikovou přepravu 200 litrových sudů. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1-3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Upozornění:

Kozlíky na sudy a válečky na 200 l sudy naleznete pod č. 981480 až 981485.

Skladování: Skladování leptavých látek povoleno

Záchytný objem: 203 l

Výška uložení: 610 mm

Šířka: 800 mm

Hloubka: 800 mm
Skladová kapacita sudů 200 litrů: 1
Plošné zatížení: 1000 kg/m²

Technický popis

Hloubka	800 mm
Zadržovací popruh	1× na 1 sud
Hmotnost	71 kg
Obsah sudu	200 l
Skladová kapacita sudů 200 litrů	1
Počet sudů	1
Záchytný objem	203 l
Šířka	800 mm
Výška uložení	610 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek povoleno
Druh produktu	Záchytná vana