

**Pár rukavic 6705, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094530 8
GTIN	4059904096615
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

6705. PU povlak pro vysokou prodyšnost a volnost pohybu pro práce ve vlhkém a zaolejaném prostředí.

**Provedení reklamní text:**

Rukavice s ochranou proti pořezání (třída 5) s **vynikajícím poměrem ceny a výkonu.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Prodyšnost	dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné

Bez DMF	ne
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Materiál povlaku	PU
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Velikost rukavice	8
Tepelná ochrana	dobré
Hmat	dobré
Bez silikonu	ano
Přizpůsobení tvaru	dobré
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Taeki
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Norma	EN 407
Hmotnost	31,8 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání