

**Záchytná vana na 1000 l IBC pozinkované, Počet IBCxobsah IBC (l): 2X1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Třída artiklu	96U

**Popis****Provedení:**

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.

S pozinkovaným mřížovým roštem.

Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

**Použití:**

Pro bezpečné skladování kontejnerů **IBC** (Intermediate Bulk-Container) a **KTC** (Kubische Tank-Container). **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 1000 l

Výška: 435 mm

Šířka: 2650 mm

Hloubka: 1300 mm

Skladová kapacita IBC/KTC: 2

Plošné zatížení: 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Technický popis**

Šířka	2650 mm
Záchytný objem	1000 l
Hmotnost zinkované	239 kg
Počet IBC	2

Hmotnost lakované	226 kg
Výška	435 mm
Hloubka	1300 mm
Skladová kapacita IBC/KTC	2
Plošné zatížení	1000 kg/m <sup>2</sup>
Tloušťka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana