

Záchytná vana na 60 l sudy lakovaná s mříží, Počet sudů×obsah sudu (l): 6X60**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Třída artiklu	96U

Popis**Provedení:**

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm. S pozinkovanou mříží.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 60 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Upozornění:

Kozlík na sudy o objemu 60 l najdete pod č. 981490.

Technický popis

Hmotnost	58 kg
Skladová kapacita sudů 60 litrů	6
Obsah sudu	60 l
Hloubka	800 mm

Počet sudů	6
Záchytný objem	74 l
Výška	205 mm
Šířka	1300 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana