

**Pár rukavic Waredex Work® 550, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094545 7
GTIN	4008198755074
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Waredex Work® 500. Vysoká spolehlivost uchopení pro manipulaci se zaolejovanými nebo vlhkými předměty díky zdrsňenému povlaku z polyuretanu. Dobrý tvar a citlivost zajistí vysoké pohodlí při nošení. Velmi vysoké řezné rychlosti v kombinaci s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez silikonu	ano
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Velikost rukavice	7

Prodyšnost	velmi dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Označení výrobce	Waredex Work 550
Materiál povlaku	PU
Bez DMF	ano
Hmat	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	16
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiál nosiče	HPPE, sklo
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / béžová
Hmotnost	75 g
Délka	255 - 265 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

