

Záchytná vana na 200 l sudy pozinkované s mřížovým roštem., Počet sudů×obsah sudu (l): 4X200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981235 4X200
GTIN	4052462022577
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Výška pro podjetí 100 mm pro přepravu pomocí zvedacích vozíků / vysokozdvížných vozíků.

Žárově pozinkované dle EN ISO 1461.

S pozinkovaným mřížovým roštem.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlíky na sudy o objemu 200 l najdete pod č. 981480 a 981490.

Technický popis

Počet sudů	4
Obsah sudu	200 l
Hloubka	1200 mm

Hmotnost	91 kg
Záchytný objem	216 l
Výška	290 mm
Šířka	1200 mm
Skladová kapacita sudů 200 litrů	4
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana