

uvex**Pár rukavic uvex C500 foam, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094550 7
GTIN	4048612015100
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikonu s velmi dobrou mechanickou odolností proti oděru a velmi dobrým uchopením v suchém a mírně vlhkém prostředí. Vhodné pro kontaktní teplo do 100 °C.

uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	C
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	velmi dobrý
Využití v mokřem prostředí	průměrné

Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Prodyšnost	dobré
Bez DMF	ne
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Velikost rukavice	7
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Bez silikonu	ano
Řada	uvex C500
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	antracit / limetka
Norma	EN 407
Hmotnost	32,8 g
Použití	vícerozové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

