

**Pár rukavic Waredex Work® 550, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094545 8
GTIN	4008198755081
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Waredex Work® 500. Vysoká spolehlivost uchopení pro manipulaci se zaolejovanými nebo vlhkými předměty díky zdrsňenému povlaku z polyuretanu. Dobrý tvar a citlivost zajistí vysoké pohodlí při nošení. Velmi vysoké řezné rychlosti v kombinaci s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez silikonu	ano
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Bez DMF	ano

Materiál povlaku	PU
Prodyšnost	velmi dobré
Velikost rukavice	8
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Hmat	dobré
Označení výrobce	Waredex Work 550
Tepelná ochrana	není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	16
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiál nosiče	HPPE, sklo
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / béžová
Hmotnost	75 g
Délka	255 - 265 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

