

Pracovní rohož Top Šířka 122 cm, černá / žlutá, Délka: 200cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964531 200
GTIN	2050001943491
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Tyto průmyslové pracovní rohože jsou vyrobeny z vysoce kvalitních plastů, které snesou **vyšší zatížení**:

- **Tvrký a vinylový povrch odolný proti opotřebení zajišťuje optimální protiskluzovost a dlouhou životnost.**
- **Měkké jádro z vinylové pěny chrání před opotřebením. To je laminováno na vinylový povrch.**
- **Protiskluzová spodní strana RedStop™.**
- **Na všech stranách náběžové hrany pro snazší přístup.**
- **Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií. Nevhodné pro chladicí a mazací prostředky.**
- **Izolované po celém obvodu proti vnikání vlhkosti.**
- **Nesnadno hořlavé podle DIN 4102 B1.**
- **Tloušťka: 14,3 mm, hmotnost: cca 6,5 kg/m².**
- **Protiskluznost R10 dle DIN 51130 a BGR 181.**

Upozornění:

Pracovní rohože ve volně definovatelných délkách od č. 964520–964525.

Technický popis

Nástrčné	ne
S bezpečnostními hranami	2-stranný
Délka	200 cm
Zešíkmení	4-stranný
Hmotnost	14 kg
Tloušťka	14,3 mm
Povrch	Vinyl
Šířka	122 cm
Protiskluzová spodní strana	ano
Materiál	Jádro z pěnového vinylu
Podmíněně odolné vůči většině	průmyslové tuky, pracovní látky, chemikálie
Hmotnost na plochu	6,5 kg/m ²
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181	R10
Označení výrobce	Cushion Trax® (black/yellow)
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji
Barva	černá / žlutá
Druh produktu	Pracovní rohož