

## Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 3000/1785mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990950 3000/1785
GTIN	4004514226129
Třída artiklu	960

### Popis

#### Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

#### Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

#### Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

## Technický popis

Počet skladovacích úrovní ocelové panely	5
Materiál úložné úrovně	Ocelové panely
Nástavba regálu	Základní regál
Výška	3000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu	1899 mm
Šířka	1899 mm
Hloubka polic	600 mm
Police šířka	1785 mm
Zákaznická montáž	ano
Zatížení police	670 kg
Hloubka	600 mm
Hloubka regálu	600 mm
Šířka regálu	1785 mm
Výška regálů	3000 mm
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím