


## Regálová vana pozinkovaná, s mřížovým roštem, vhodné pro délku nosníků (mm) / záchytný objem (l): 1800/240



### Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 983005 1800/240 |
| GTIN           | 4052462030770   |
| Třída artiklu  | 96U             |

### Popis

#### Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.

Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

S pozinkovaným mřížovým roštem.

#### Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění sudů. Pro **zápalné tekutiny** kategorie GHS 1 – 3, a **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Vhodné pro:

Paletové regály v hloubce 1100 mm.

### Technický popis

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Vhodné pro délku nosníků | 1800 mm                |
| Výška                    | 250 mm                 |
| Hloubka                  | 1300 mm                |
| Záchytný objem           | 240 l                  |
| Šířka                    | 1750 mm                |
| Hmotnost                 | 141 kg                 |
| Plošné zatížení          | 1000 kg/m <sup>2</sup> |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tloušťka materiálu | 3 mm  |
| Materiál           | pozinkováno                                       |
| Skladování         | Skladování škodlivých látek pro životní prostředí |
| Skladování         | Skladování hořlavých látek povoleno               |
| Skladování         | Skladování leptavých látek zakázáno               |
| Skladování         | Skladování třída ohrožení vody 1-3                |
| Druh produktu      | Regálová vana                                     |